


# Standarta cilindrs DNGZK-160- -PPV-A

Daļas numurs: 34447  
Produkts tiks atcelts


FESTO

Saskaņā ar ISO 15552, NF E 49 003.1 un UNI 10 290, magnēts pozīcijas zondēšanai, ar rēdzes stiprinājumu un regulējamu amortizāciju abās gala pozīcijās.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

| Pazīme                                               | Lielums                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gājiens                                              | 1 ... 2.000 mm                                                         |
| Virzuļa diametrs                                     | 160 mm                                                                 |
| Virzuļa kāta vītne                                   | M36x2                                                                  |
| Bāzēts uz standartu                                  | ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Amortizēšana                                         | PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos                    |
| Montāžas pozīcija                                    | Jebkurš                                                                |
| Virzuļa kāta gals                                    | Virīšķā vītne                                                          |
| Konstrukcijas struktūra                              | Virzulis<br>Virzuļa kāts                                               |
| Pozīcijas detektēšana                                | Tuvuma devējiem                                                        |
| Varianti                                             | Viena gala virzuļa kāts                                                |
| Darbošanās spiediens                                 | 0,6 ... 10 bar                                                         |
| Darbības režīms                                      | divpusējās darbības                                                    |
| Darbošanās paņēmieni                                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi                    | Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC                | 2                                                                      |
| Apkārtējās vides temperatūra                         | -20 ... 80 °C                                                          |
| Amortizācijas garums                                 | 40 mm                                                                  |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens | 11.310 N                                                               |
| Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens | 12.064 N                                                               |
| Papildus svars uz gājienu 10 mm                      | 190 g                                                                  |
| Pamata svars priekš 0 mm gājienu                     | 19.510 g                                                               |
| Montāžas tips                                        | ar piederumiem                                                         |
| Pneimatiskais savienojums                            | G3/4                                                                   |
| Pārsega materiālu informācija                        | Alumīnija lējums                                                       |
| Blīvējumu materiālu informācija                      | NBR<br>TPE-U(PU)                                                       |
| Virzuļa kāta materiālu informācija                   | Stiprs tērauda sakausējums                                             |
| Cilindra čaulas materiālu informācija                | Misiņš                                                                 |