


스토퍼 실린더

DFSP-Q-20-15-PR-PA

제품 번호: 576094

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	15 mm
피스톤 Ø	20mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	단동 당김
디자인	피스톤 롤러 레버가 포함된 피스톤 로드 프로파일 파이프 비틀림 방지됨
위치 인식	근접 센서용
버전	비틀림방지 피스톤 로드
비틀림 방지 장치/가이드	플랜지로 연결된 피스톤 로드
작동 압력	0.16 MPa...1 MPa 1.6 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
빠져나간 피스톤 로드에서 허용된 충격 하중	840 N
스위칭 프로세스 중 허용되는 힘	200 N
최대 반복률	5 Hz
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 액세서리 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플랜지 스크루 소재	아연 도금 강철
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
씰 소재	TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강

특징	값
롤러 레버 소재	아연 도금 강철
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금 스무스 아노다이징