


Zwenkaandrijving DSM-T-32-270-P-A-B

Artikelnummer: 1145104

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Dempingshoek	1.4 graden
Instelbereik zwenkhoek	0 graden...270 graden
Zwenkhoek	0 graden...270 graden
Toelaatbare stopradius	28 mm
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-6 graden
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenkvlugel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	2 Hz
Herhaalnauwkeurigheid	1 graden
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanslagkracht	480 N
Max. axiaalkracht	75 N
Max. radiaalkracht	200 N
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	20 Nm
Toegestaan massatraagheidsmoment	0.025 kgm ²
Productgewicht	2040 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Staal Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering