


# Zwenkaandrijving DSR-25-180-P

Artikelnummer: 11911

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                           | Waarde                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                       | 25                                                 |
| Dempingshoek                      | 1.8 graden                                         |
| Instelbereik zwenkhoek            | 0 graden...180 graden                              |
| Zwenkhoek                         | 0 graden...180 graden                              |
| Damping                           | Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie                     | Willekeurig                                        |
| Werking                           | dubbelwerkend                                      |
| Constructieve opbouw              | Zwenkveugel                                        |
| Positiedetectie                   | zonder                                             |
| Bedrijfsdruk                      | 1.5 bar...8 bar                                    |
| Max. zwenkfrequentie bij 6 bar    | 3 Hz                                               |
| Bedrijfsmedium                    | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:::]           |
| LABS-conformiteit                 | VDMA24364-B2-L                                     |
| Omgevingstemperatuur              | -10 °C...60 °C                                     |
| Max. axiaalkracht                 | 50 N                                               |
| Max. radiaalkracht                | 120 N                                              |
| Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 5 Nm                                               |
| Productgewicht                    | 500 g                                              |
| Bevestigingstype                  | met doorgangsboring                                |
| Pneumatische aansluiting          | M5                                                 |
| Materiaal afdekking               | PA-versterkt                                       |
| Materiaal aandrijfjas             | Staal<br>Vernikkeld                                |
| Materiaal afdichtingen            | NBR                                                |
| Materiaal behuizing               | Persgegoten zink                                   |