


Lineaire aandrijving DGO-32- -PPV-A-B

Artikelnummer: 15225

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...3500 mm
Zuiger-Ø	32 mm
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Meenemerprincipe	Krachtgesloten (magneet)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.14 MPa...0.7 MPa 1.4 bar...7 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
Dempingslengte	20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	483 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	483 N
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	6 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	2400 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal deksel	Aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal