


zwenkaandrijving DSM-T-10-90-P-FW

Artikelnummer: 1560818

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	10
Dempingshoek	0,5 deg
Zwaaihoek	0 ... 90 deg
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwaai vleugel
Positiedetectie	zonder
Werkdruk	3,5 ... 8 bar
Max. zwenkfrequentie bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,7 Nm
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,0026 kgm ²
Productgewicht	210 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd