


솔레노이드 밸브

VSVA-B-P53F-ZD-D1-1T1L

제품 번호: 8000464

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/3 가압 1 ~ 2, 4 ~ 5 폐쇄
작동 방식	전기식
설치 폭	42 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1400 l/min
공압식 작동 포트	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1 G3/8
작동 전압	24V DC
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
인증	c UL us - Recognized(OL)
보호 등급	IP65 NEMA 4
배기 기능	스로틀 가능 유량 조절 플레이트를 통해 개별 서브 베이스를 통해
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	고정 잠금식 터치식 가려져 있음
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	외부
유량 방향	임의 방향
신호 상태 디스플레이	LED
파일럿 압력	0.3 MPa...1 MPa
제어 압력	3 bar...10 bar
밸브 유량	1700 l/min
개별 서브 베이스의 밸브 유량	1400 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브, flow optimized	1700 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브	1400 l/min
꺼지는 시간	65 ms
켜지는 시간	22 ms

특징	값
솔레노이드 코일당 정격 회전자 구속전류	72mA ~ 30ms
코일 특성값	24 V DC: 1.6 W
충격 내전압	2.5 kV
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
상대 습도	0 - 90 %
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	456 g
전기 연결부	플러그인 ISO 5599-2에 따라
고정 방식	연결판에
제어 공기 연결부 12/14	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
제어 배기 연결부 82/84	수집됨 규격에 따라 수집되지 않음 옵션:
공압 연결부 1	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
공압 연결부 2	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
공압 연결부 3	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
공압 연결부 4	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
공압 연결부 5	ISO 5599-2에 따른 연결판 사이즈 1
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	FPM HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 PA
나사 소재	강철, 아연 도금