

연결 라인 NEBV-

제품 번호: 8003577

FESTO



데이터 시트

특징	값
추가 기능	유지 전류 강하 보호 회로
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 회수	50
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓 소켓, 슬림
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형 앵글형
전기 연결부 1, 연결 기술	연결 구성 ZC, 연통 스크루 연결 구성 ZC, 미터 나사 연결도 형태 C, EN 175301-803에 의거 Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	2 25 4 44
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	각형 원형
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블 플러그 커넥터
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형 앵글형
전기 연결부 2, 연결 기술	연결 구성 ZB, 연통 스크루 M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 개방형 중단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	2 25 3 44
작동 전압 범위 DC	0 V...230 V
작동 전압 범위 AC	0 V...230 V
케이블 길이	0.5 m...30 m

특징	값
라인 속성	표준 케이블 베어의 호환
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
케이블 외피 소재	PVC TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	회색