


Lineaire aandrijving DGPL-63- -PPV-A-KF-B

Artikelnummer: 161796

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	10 mm...3000 mm
Zuiger-Ø	63 mm
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar Schokdemper, harde karakteristiek
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Meenemerprincipe	Vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Dempingslengte	30 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	1870 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	1870 N
Verplaatste massa	4990 g
Bewogen massa bij 0 mm slag	4990 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	236 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	15370 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal deksel	Gegoten aluminium gecoat
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd