


Inschakelventiel HEE-3/8-D-MIDI-110-NPT

Artikelnummer: 173907

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Rastermaat	55 mm
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	Vergrendelend
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...1.6 MPa 2.5 bar...16 bar
Overlapping	Positieve overdekking
C-waarde	15.7 l/sbar
b-waarde	0.33
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	3200 l/min
Inschakelduur	100%
Spoeieigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 5,0 VA, houdvermogen 3,7 VA
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel

Functie	Waarde
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Stuurluchttoevoer	intern
Elektrische aansluiting	Vorm C Stekkers conform DIN EN 175301-803
Signaaltoestandsindicatie	Met toebehoren
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium