


Stoppercilinder EFSD-20-PV-M12

Artikelnummer: 2942445

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	elektrische stoppercilinder
Bouwgrootte	20
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	Met Hall-sensor
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 % Niet condenserend
Dempingslengte	11.5 mm
Productgewicht	420 g
Max. taktfrequentie	0.33 Hz
Bevestigingstype	Met bevestigingskit
Inschuiftijd	0.1 s
Uitschuiftijd	0.1 s
Toegelaten dwarskracht tijdens het schakelen	20 N
Goedkeuring	RCM Mark
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal deksel	PA PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, hard geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroeven	Staal, gecoat
Max. stroomverbruik	2 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 15 %
Motortype	Stappenmotor
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC

Functie	Waarde
Beschermingsklasse	IP40
Max. kabellengte	30 m
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED
Elektrische aansluiting actuator, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting actuator, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting actuator, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting actuator, max. stroomverbruik	1.9 A
Elektrische aansluiting sensor, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting sensor, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting sensor, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting sensor, max. stroomverbruik	0.3 A