

Ultrafijnfilter MS6N-LFM-3/8-ARM

Artikelnummer: 531862

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	6
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	900 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	135 l/min
Filterrendement	99.9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm³
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Filtergraad MPPS	99.95 %
Restoliegehalte	0.01 mg/m³
Filtergraad olie-aërosol	99 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	600 g