

Fijnfilter
MS6N-LFM-1/2-BUV
 Artikelnummer: 531873

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	6
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	950 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	140 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm³
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium

Functie	Waarde
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	820 g