


Ultrafijnfilter MS6N-LFM-1/2-AUV

Artikelnummer: 531879

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	6
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	0.01 µm
Condensaataftap	Volautomatisch Manueel schakelend
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:::4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [3:::2]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	900 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	135 l/min
Filterrendement	99.9999 %
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99.995 %
MPPS	0.05 µm
Filtergraad MPPS	99.95 %
Restoliegehalte	0.01 mg/m ³
Filtergraad olie-aërosol	99 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	820 g