


Fijnfilter LFMB-1/2-D-MAXI-DA

Artikelnummer: 532824

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	D
Bouwgrootte	Maxi
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	2400 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	800 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	80 cm ³
Schaalbescherming	Metalen beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	1.5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Verschildrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	G1/2

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal behuizing	Persgegoten zink
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	1340 g