


Kap
VMPA-KMS-H
 Artikelnummer: 533198

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 41652
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	71 g
Elektrische aansluiting	Stekkers/contactdozen
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	25
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M3
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Crimpcontacten
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale bedrijfsspanning AC	3 V
Piekspanningsweerstand	1 kV
Kabeldiameter	6 mm...12 mm
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal afdichtingen	CR NBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verguld