



솔레노이드 밸브

VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP

제품 번호: 8033027

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	26 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	1100 l/min
공압식 작동 포트	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm G1/4
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
KC 마크	KC-EMC
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
보호 등급	IP65 NEMA 4
공칭 폭	9 mm
배기 기능	스로틀 가능 유량 조절 플레이트를 통해 개별 서브 베이스를 통해
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
수동 작동기	래칭 타입 액세서리 포함 터치식
구동 방식	일차 제어됨
제어 공기 공급	외부
유량 방향	임의 방향
측정 원리	유도식
커버링	포지티브 커버링
센서 역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
신호 상태 디스플레이	LED
스위칭 위치 조회	센서 포함 정지 위치
센서 스위칭 상태 디스플레이	LED
파일럿 압력	0.3 MPa...1 MPa
제어 압력	3 bar...10 bar

특징	값
밸브 유량	1400 l/min
개별 서브 베이스의 밸브 유량	1200 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브, flow optimized	1350 l/min
공압으로 연결된 유량 밸브	1100 l/min
꺼지는 시간	54 ms
켜지는 시간	20 ms
밸브 - 센서 켜지는 시간	60 ms
밸브 - 센서 꺼지는 시간	11 ms
듀티 사이클	100%
0 신호에서 최대 포지티브 테스트 펄스	1200 µs
1 신호에서 최대 네거티브 테스트 펄스	1100 µs
DC 정격 작동 전압	24 V
스위칭 출력	PNP
코일 특성값	24 V DC: 1.6 W
충격 내전압	2.5 kV
오염도	3
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 °C...50 °C
상대 습도	0 - 90 %
음압 레벨	85 dB(A)
주변 온도	-5 °C...50 °C
밸브 마운팅 최대 조임 토크	1.8 Nm...2.2 Nm
제품 무게	264 g
센서 DC 작동 전압 범위	10 V...30 V
센서 단락 강도	클러킹
센서 무부하 전류	10 mA
최대 센서 출력 전류	200 mA
최대 센서 스위칭 주파수	5000 Hz
센서 잔류 리플	± 10 %
센서 전압 강하	2 V
전기 연결부	4핀 플러그 커넥터 ISO 15407-2에 따라
센서 연결부	플러그 커넥터 3핀 M8x1
고정 방식	연결판에
제어 공기 연결부 12/14	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
제어 배기 연결부 82/84	수집됨 측정 안됨 옵션:
공압 연결부 1	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 2	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 3	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
공압 연결부 4	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26mm
공압 연결부 5	ISO 15407-2에 따른 연결판 사이즈 26 mm
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	FPM NBR

특징	값
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트 PA
나사 소재	강철, 아연 도금
스위칭 부재의 기능	상폐 접점