


Fijnfilter MS4N-LFM-1/8-BRM

Artikelnummer: 536699

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	4
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:::4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	360 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheid klasse	54 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Filtergraad fijne deeltjes	99 %
Restoliegehalte	0.5 mg/m3
Filtergraad olie-aërosol	90 %
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/8 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium

Functie	Waarde
Materiaal filter	Borsilicaatvezel
Materiaal schaal	PC
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	190 g