


# axiaalkit EAMM-A-D60-52B

Artikelnummer: 543163

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	930 g
Interface code, actuator	D60A D60C
Interface code, motor in	52B
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform