



Drukbooster DPA-63-16-CRVZS10

Artikelnummer: 552933

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	63 mm
Volume	10 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger met persluchtreservoir met manometer met terugslagklep
Drukindicator	met manometer
Uitgangsdruk 2	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Drukregelbereik MPa	0.4 MPa...1.6 MPa
Drukregelbereik	4 bar...16 bar
Drukregelbereik psi	58 psi...232 psi
Ingangsdruk 1	2 bar...8 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Ingangsdruk 1 psi	29 psi...116 psi
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor drukapparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment condensaataftap	27 Nm
Productgewicht	16000 g
Bevestigingstype	Met gleufmoeren

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	QS-12
Pneumatische aansluiting 2	KD4
Pneumatische aansluiting 3	Geluid dempers
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	Hooggelegeerd roestvast staal