

Vouwbalgit DADB-S1-25-S10-50

Artikelnummer: 553421

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	29 mm
Bouwgrootte	25
Slagbereik	10 mm...50 mm
Zuigerstangverlenging	22 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper mogen niet worden gebruikt. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 1% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitgesloten zijn printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5% koper als legeringsbestanddeel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzonderingen zijn printplaten, kabels, elektrische connectoren en spoelen, metalen met meer dan 5 massaprocent koper, zink of nikkel zijn uitgesloten van gebruik. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Productgewicht	19 g
Bevestigingstype	Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR

Functie	Waarde
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpennen	Hooggelegeerd roestvast staal