

입력 모듈 CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

제품 번호: 8047506

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	27mm x 123mm x 40mm
그리드 치수	28 mm
제품 무게	75 g
매체 온도	-5 °C...50 °C
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...40 °C
보호 등급	IP65 IP67
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
최대 라인 길이	30m
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	강화 PA
LED를 통한 진단	모듈당 오류
출력 수	0
DC 정격 작동 전압	24 V
전자장치/센서 DC 정격 작동 전압	24 V
전자 장치/센서 허용 전압 변동	± 25 %
전자장치/센서 공칭 작동 전압일 때 자체 소비 전력	일반적으로 12 mA
입력 전기 연결부, 기능	아날로그 입력
입력 전기 연결부, 연결 방식	8x 소켓
입력 전기 연결부, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
입력 전기 연결부, 핀/선 수	4
입력 수	8
모듈당 최대 입력 전류 합	0.2 A
측정 변수	전류
신호 범위	4 - 20mA
채널 간 전위 분리	아니요
채널 - 내부 버스 전위 분리	아니요

특징	값
퓨즈 (단락)	내부 전자식 퓨즈