


앵글 시트 밸브 **VZX-A-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4** 제품 번호: 8060537

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	다이어프램 액추에이터 장착 포맷 밸브
작동 방식	공압식
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
라인 연결부	DIN ISO 228에 따른 나사 슬리브 G1 1/2
밸브 기능	2/2
유량 방향	역방향 불가 밸브 시트 아래로, 가스 형태 및 액체 매체용
매체 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
리셋 종류	기계식 스프링
구동 방식	외부 제어
공압 연결부	암나사 G1/8
작동 압력	0.5 MPa...0.7 MPa 5 bar...7 bar 72.5 psi...101.5 psi
매체	증기 미네랄 오일 기반의 유압유 불활성 가스 광물성 오일 물 필터링된 압축공기, 필터 등급 200µm 중성 액체
매체의 제어	On/Off 모드
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
최대 점도	600 mm²/s
매체 온도	-10 °C...180 °C
주변 온도	0 °C...60 °C
유량 Kv	49 m³/h
옥외 사용	IEC 60654-1에 기반한 기후 변화에 영향을 받지 않는 등급 C1 사용 장소
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III

특징	값
앵글 시트 피팅 하우징 소재	스테인리스 스틸
프로세스 밸브 하우징 소재 번호	1.4409
씰 소재	NBR
스핀들 패킹 소재	PTFE
시트 씰 소재	PTFE
제품 무게	7790 g
인증	CRN
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
인증서 발급 기관	TÜV 968/V 1039.01/20
안전 무결성 기준(Safety Integrity Level: SIL)	SIL 2
PFH	1.36E-07
PFD	0.000595
액추에이터 사이즈	90 mm
스트로크	26 mm
제어 기능	스프링 장력에 의해 닫힘, NC
위치 인식	기계식 디스플레이 포함
드라이브 하우징 소재	스테인리스 주강
드라이브 하우징 소재 번호	1.4408
보관 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP65 IP67
피스톤 로드 소재	고합금 스테인리스강
커버 소재	스테인리스 스틸