


스핀들 축

ELGC-BS-KF-80-1000-16P

제품 번호: 8061505

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	1000 mm
사이즈	80
예비 스트로크	0 mm
리버싱 백래시	0.15 mm
스핀들 직경	16 mm
스핀들 피치	16 mm/U
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	전기기계식 선형 축 재순환 볼 스크루 포함
모터 종류	스텝 모터 서보 모터
스핀들 타입	볼 스크루
위치 인식	근접 센서용 유도 센서용
최대 가속도	15 m/s ²
최대 속도	3750 1/min 1 m/s
반복 정확도	±0.01 mm
듀티 사이클	100%
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 7
보관 온도	-20 °C...60 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	0 °C...50 °C
최종 위치 충격 에너지	2 mJ
최종 위치 충격 에너지에 대한 주의사항	최대 기준 이동 속도 0.01m/s에서
단면 2차 모멘트 Iy	1370000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iz	1660000 mm ⁴

특징	값
최대 이동 속도에서 무부하 가동 토크	0.396 Nm
최소 이동 속도에서 무부하 가동 토크	0.095 Nm
최대 힘 Fy	5543 N
최대 힘 Fz	5543 N
최대 힘 Fy 전체 축	900 N
최대 힘 Fz 전체 축	2700 N
이론적 수명 100km에 대한 Fy(순수 가이드 고려)	20400 N
이론적 수명 100km에 대한 Fz(순수 가이드 고려)	20400 N
최대 토크 Mx	59.8 Nm
최대 토크 My	56.2 Nm
최대 토크 Mz	56.2 Nm
최대 모멘트 Mx 전체 축	59.8 Nm
최대 모멘트 내 전체 축	56.2 Nm
최대 모멘트 Mz 축 전체	56.2 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mx(순수 가이드 고려)	220 Nm
이론적 수명 100km에 대한 My(순수 가이드 고려)	207 Nm
이론적 수명 100km에 대한 Mz(순수 가이드 고려)	207 Nm
슬라이드 표면에서 가이드 중심까지의 거리	72.5 mm
드라이브 샤프트에 발생하는 최대 반경 방향 힘	500 N
최대 이송력 Fx	350 N
비틀림 관성 모멘트 It	90500 mm ⁴
미터 스트로크당 질량 관성 모멘트 JH	0.35257 kgcm ²
kg 유효 하중당 질량 관성 모멘트 JL	0.064846 kgcm ²
질량 관성 모멘트 JO	0.07856 kgcm ²
이송 상수	16 mm/U
참조 수명	5000 km
정비 주기	수명 주기 동안의 윤활
가동 질량	978 g
10mm 스트로크당 추가 무게	88 g
동적 변위(부하 이동)	축 길이의 0.05%, 최대 0.5mm
정적 변위(정지 시 부하)	축 길이의 0.1 %
액추에이터 인터페이스 코드	T46
엔드 캡 소재	알루미늄 압력주조, 도장됨
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금, 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 스트립 소재	고합금강, 스테인리스
드라이브 커버 소재	알루미늄 압력주조, 도장됨
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	알루미늄 다이 캐스트
스핀들 너트 소재	강철
스핀들 소재	강철