

Schokdemper DYSS-G8-7-5-Y1F-F1A

Artikelnummer: 8119984

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	7
Slag	5 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Varianten	Metalen met koper, zink of nikkel als hoofdbestanddeel mogen niet worden gebruikt. Met uitzondering van nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen.
Max. impactsnelheid	1.5 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	300 N
Max. aanhaalmoment	3 Nm
Max. energie-opname per slag	2 J
Max. energieverbruik per uur	12000 J
Max. restenergie	0.01 J
Retourkracht	1.2 N
Min. invoerkracht	10 N
Productgewicht	33 g
Massabereik	5.5 kg
Bevestigingstype	met huls met schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal

Functie	Waarde
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal