


연결 라인

NEBB-M8G3-P-10-LE3

제품 번호: 8066660

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 60947-5-2에 따른 심선 컬러 및 연결 코드 EN 61076-2-104
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 2(ATEX) 구역 22(ATEX)
라인 명칭	라벨 홀더 있음
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
전기 연결부 1, 할당된 극/선	3
전기 연결부 1, 고정 유형	SW9 나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 연결 방식	케이블
전기 연결부 2, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 2, 핀/심 수	3
전기 연결부 2, 할당된 극/선	3
작동 전압 범위 DC	0 V...60 V
작동 전압 범위 AC	0 V...60 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	1.5 kV
케이블 길이	10 m
라인 속성	정적 사용용
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	12 mm
케이블 직경	3.8 mm
케이블 구조	3 x 0.25 mm ²
도체 정격 단면적	0.25 mm ²

특징	값
심선 종단	피복이 벗겨진 상태 뭉툭하게 잘린 상태
보호 등급	IP65 IP68 IP69K
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-25 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라 영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
케이블 외피 소재	PVC
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	TPE-U(PU)
하우징 색상	검정색
나사형 잠금장치 소재	황동, 니켈 도금
씰 소재	NBR
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 도금됨
절연 커버 소재	PVC