



Naderingssensor SDBC-MSB-1L-PU-K-0.3-M8

Artikelnummer: 8139726

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	voor ronde groef
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMC
Bijzondere eigenschappen	Oliebestendig
Materiaal-informatie	RoHS conform halogeenvrij kopervrij
Gebruiksaanwijzing	Kabel vlambestendig en vlamwerend conform UL-standaard 758 Horizontal Flame Test, voldoet niet aan de brandveiligheid conform IEC 61010-1:2017, Edition 3.1, paragraaf 9.3.
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Magnetoresistief
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0.2 mm
Schakeluitgang	PNP
Functie schakelelement	Maakcontact
Inschakeltijd	2.5 ms
Uitschakeltijd	2.5 ms
Max. schakelfrequentie	480 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsval	0.5 V
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Bestendigheid tegen overbelasting	nee
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...30 V
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met stekker

Functie	Waarde
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling draaibaar Compatibel met schroefvergrendeling draaibaar/niet draaibaar
Uitgangsrichting aansluiting	overlangs
Materiaal schroefvergrendeling	Hooggelegeerd roestvast staal
Kabellengte	0.3 m
Kabeleigenschap	Standaard geschikt voor kabelrupsen
Materiaal kabelmantel	PUR
Materiaal isolatiehuls	PP
Bevestigingstype	vastgeschroefd Van bovenaf in groef plaatsbaar
Max. aanhaalmoment	0.2 Nm
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	10 g
Materiaal behuizing	PC
Schakelstandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-20 °C...70 °C
Beschermingsklasse	IP67 IP68 conform IEC 60529
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III