


근접 센서 DADG-D-F8-25 제품 번호: 8072858

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 60947-5-2
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
정격 스위칭 거리	0.6 mm
보호된 스위칭 거리	0.64 mm
감소 계수	알루미늄 = 0.55 스테인리스 스틸 St 18/8 = 0.8 구리 = 0.5 황동 = 0.65 강철 St 37 = 1.0
주변 온도	-25 °C...70 °C
반복 정확도	0.01 mm
스위칭 출력	PNP
스위칭 부재의 기능	상개 접점
최대 스위칭 주파수	5000 Hz
최대 스위칭 주파수 DC	5000 Hz
최대 출력 전류	100 mA
전압 강하	2 V
단락 강도	클러킹
작동 전압 범위 DC	10 V...30 V
잔류 리플	10 %
무부하 전류	10 mA
역극 보호	모든 전기 연결부에 해당
전기 연결부 1, 연결 방식	케이블
전기 연결부 1, 연결 기술	개방형 종단부
전기 연결부 1, 핀/선 수	3
케이블 길이	2 m
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
사이즈	M4
고정 방식	나사 고정

특징	값
설치 방식	매입형
제품 무게	30 g
하우징 소재	강철
보호 등급	IP67
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III