

서보 프레스 키트 YJKP

제품 번호: 8077950

FESTO



데이터 시트

특징	값
압착력	0 kN...17 kN
작동 스트로크	100 mm...400 mm
케이블 길이	5 m...15 m
샘플링 주파수	1000 Hz
프로토콜	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
설치 위치	임의 방향
모터 종류	서보 모터
최대 가속도	2 m/s ²
듀티 사이클	100%
이송 속도	0 mm/s...250 mm/s
정확도, 단위: ± % FS	0.25 %FS
최대 유효 하중	19.5 kg...95 kg
제품 무게	5.5 kg...66.7 kg
주변 온도	0 °C...40 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
보호 등급	IP20
상대 습도	0 - 90 %
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III