


Moduł obrotowo/podnoszący EHMB-25-100

Numer produktu: 1095933

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Ø koła zębatego napędu	8 mm
Skok roboczy	0 mm...100 mm
Wielkość	25
Kąt obrotu	bez ograniczeń
Podziałka paska zębatego	3 mm
Pozycja montażu	dowolny
Typ przekładni	Przekładnia z paskiem zębatym
Konstrukcja	Elektromechaniczny moduł obrotowy z paskiem zębatym
Przełożenie przekładni	4:1
Sygnalizacja położenia	do czujników indukcyjnych
Maks. wyjściowa prędkość obrotowa	300 1/min
Maks. wejściowa prędkość obrotowa	1200 1/min
Maks. prędkość	1.5 m/s
Powtarzalność	±0,03 °
Poziom ciśnienia akustycznego	51 dB(A)
Informacja o poziomie ciśnienia akustycznego	z pokrywą: 56 [dB (A)]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	5000 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	8.8 Nm
Maks. moment napędowy	2.2 Nm
Maks. siła posuwu Fx	480 N
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.18 Nm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie	5000 g
Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie	5000 g
Waga produktu	3347 g
Ruchoma masa własna	1542 g
Materiał wałka wyjściowego	Stal
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał kołnierza	Stop aluminium, anodowany
Materiał wałka napędu	Nierdzewna stal stopowa

Cechy	Wartość
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej anodowany
Materiał uchwytu	Stop aluminium, anodowany Stop aluminium, anodowany
Materiał paska zębatego	Polichloropren wzmacniany włóknem szklanym