


# Napęd wahadłowy DSM-T-63-270-A-B

Numer produktu: 1145127

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                     | Wartość                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                                                  | 63                                           |
| Kąt obrotu                                                | 0 stopień...270 stopień                      |
| Pozycja montażu                                           | dowolny                                      |
| Sposób działania                                          | dwustronnego działania                       |
| Konstrukcja                                               | Tłok łopatkowy                               |
| Sygnalizacja położenia                                    | do wyłącznika zbliżeniowego                  |
| Ciśnienie robocze                                         | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar            |
| Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.6 Hz                                       |
| Medium robocze                                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                | 0 - Brak obciążenia korozyjnego              |
| Zgodność z LABS                                           | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura otoczenia                                     | -10 °C...60 °C                               |
| Maks. siła osiowa                                         | 500 N                                        |
| Maks. siła promieniowa                                    | 500 N                                        |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)  | 80 Nm                                        |
| Waga produktu                                             | 6050 g                                       |
| Typ mocowania                                             | Przy pomocy gwintu wewnętrznego              |
| Przyłącze pneumatyczne                                    | G1/4                                         |
| Informacja o materiałach                                  | Zgodność z dyrektywą RoHS                    |
| Materiał wałka napędu                                     | Stal<br>niklowany                            |
| Materiał uszczelnień                                      | TPE-U(PU)                                    |
| Materiał obudowy                                          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej      |