



# Elektrozawór MFH-5-PK-3-L

Numer produktu: 11546

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                                                  | 5/2 monostabilny                                                                                     |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 105 l/min                                                                                            |
| Pneumatyczne przyłącze robocze                                  | PK-3                                                                                                 |
| Ciśnienie robocze                                               | 1,5 bar...8 bar                                                                                      |
| Konstrukcja                                                     | Gniazdo talerzowe                                                                                    |
| Średnica nominalna                                              | 2,5 mm                                                                                               |
| Sposób uszczelnienia                                            | miękki                                                                                               |
| Czas wyłączenia                                                 | 22 ms                                                                                                |
| Czas włączania                                                  | 14 ms                                                                                                |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                         |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Temperatura otoczenia                                           | -5 °C...40 °C                                                                                        |
| Waga produktu                                                   | 270 g                                                                                                |
| Typ mocowania                                                   | na płycie przyłączeniowej<br>na ramie montażowej<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>opcjonalnie: |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | PK-3                                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | PK-3                                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                        | PK-3                                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                        | PK-3                                                                                                 |
| Przyłącze pneumatyczne 5                                        | PK-3                                                                                                 |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                            |
| Materiał płyty przyłączeniowej                                  | Aluminium<br>anodowany                                                                               |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR                                                                                                  |
| Materiał obudowy                                                | Aluminium<br>anodowany                                                                               |