

# Hydrauliczny siłownik tłumiący DYHR-20-50-Y5

Numer produktu: 1155693

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wielkość                                   | 20                                   |
| Skok                                       | 50 mm                                |
| Amortyzacja                                | Z możliwością regulacji              |
| Pozycja montażu                            | dowolny                              |
| Sposób działania                           | pchający<br>Jednostronnego działania |
| Sygnalizacja położenia                     | brak                                 |
| Maks. prędkość uderzenia                   | 0.3 m/s                              |
| Prędkość posuwu                            | 0.2 mm/s...100 mm/s                  |
| Czas resetowania w temperaturze pokojowej  | 1 s                                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne      |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura otoczenia                      | 0 °C...80 °C                         |
| Maks. siła zderzenia                       | 2500 N                               |
| Maks. pobór energii na skok                | 125 J                                |
| Maks. pobór energii na godzinę             | 140000 J                             |
| Min. siła posuwu                           | 250 N                                |
| Maks. siła posuwu                          | 2500 N                               |
| Maks. energia resztkowa                    | 0.32 J                               |
| Siła resetowania                           | 9 N                                  |
| Waga produktu                              | 440 g                                |
| Typ mocowania                              | Z przeciwnakrętką                    |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS            |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                                  |
| Materiał obudowy                           | Stal<br>ocynkowana                   |
| Materiał tłoczyska                         | hartowany<br>Stal wysokostopowa      |