


Kołnierz silnika EAMF-A-38D-60G/H

Numer produktu: 1190015

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	265 g
Kod interfejsu, Motor IN	60G 60H
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	38D
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS