

# Łącznik wtykowy T CRQST-16

Numer produktu: 130673

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	9.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt T Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. maks. 50°C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-15 °C...120 °C
Waga produktu	126 g
Liczba wylotów	2
Liczba linii zasilających	1
Kable użytkowe	PFAN
Przyłącze pneumatyczne 1	do przewodu o średnicy zewn. Ø 16 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 16 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał pierścienia zwalniającego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnienia przewodu	FPM
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa
Materiał pierścienia podporowego	Stal wysokostopowa, nierdzewna