

Pierścień uszczelniający OK-M7

Numer produktu: 130851

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	3.35 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	0.1 g
Przylącze pneumatyczne	M7
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Nierdzewna stal stopowa
Materiał uszczelnień	NBR