

Chwytnik mieszkowy DHEB-8-E-U-E-L

Numer produktu: 1320809

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Skok mieszka	3.5 mm
Min. średnica do uchwycenia	8 mm
Maks. średnica do uchwycenia	11 mm
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	Jednostronnego działania zamknięty
Funkcja chwytaka	adaptatywna
Konstrukcja	Membrana zwężana wymuszony przebieg ruchu
Prowadnica	Prowadnica podstawowa
Sygnalizacja położenia	brak
Ciśnienie robocze	5 bar...8 bar
Ciśnienie resetowania	1 bar
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	4 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Średni interwał wymiany mieszka	0.5 MioCyc
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia	0.08 kg
Waga produktu	16 g
Typ mocowania	z gwintem zewnętrznym Z przeciwnakrętką opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mieszka	EPDM

Cechy	Wartość
Materiał obudowy	Aluminium anodowany