

팬케이크 실린더 DPCA-...-...-4"- -

제품 번호: 8104878



데이터 시트

특징	값
스트로크	0.125 in...4 in
피스톤 Ø	4"
피스톤 로드 나사산	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음 양쪽 탄성 완충 링/플레이트 앞단 탄성 쿠션 링/플레이트 뒤 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
작동 방식	복동
피스톤 로드 단부	수나사 암나사
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	근접 센서용
버전	증가된 화학 내성 양측 소음 감쇠 뒤 소음 감쇠 앞 소음 감쇠 스트로크 설정 인출/전방 관통형 피스톤 로드 관통형, 중공 피스톤 로드 추가적인 PTFE 피스톤 가이드
비틀림 방지 장치/가이드	피스톤 가이드 핀
작동 압력	15 psi...150 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-25.6 °F...250 °F
제품 무게	3.88 lb...10.1 lb
고정 방식	엔드 캡에서 90° 회전된 스위블 클레비스 포함 엔드 캡에서 스위블 포크 포함 관통 구멍 포함 액세서리 포함 옵션:

특징	값
공압 연결부	암나사 G1/8 암나사 1/8 NPT
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	단조 알루미늄 합금
다이내믹 씰 소재	FPM NBR
피스톤 로드 소재	고합금강
실린더 배럴 소재	단조 알루미늄 합금