


모커 케이블

NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

제품 번호: 8113317

FESTO



데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
연결 횟수	30
제품 무게	11 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	소켓
전기 연결부 1, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 1, 케이블 출구 관련 참고 사항	90°
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 F1
전기 연결부 1, 핀/선 수	31
전기 연결부 1, 할당된 극/선	31
전기 연결부 1, 고정 유형	래치 잠금식
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	각형
전기 연결부 2, 연결 방식	소켓
전기 연결부 2, 케이블 출구	앵글형
전기 연결부 2, 케이블 출구 관련 참고 사항	90°
전기 연결부 2, 연결 기술	연결도 F1
전기 연결부 2, 핀/심 수	31
전기 연결부 2, 할당된 극/선	31
전기 연결부 2, 고정 유형	래치 잠금식
작동 전압 범위 DC	0 V...50 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	0.5 A
충격 내전압	0.25 kV
케이블 길이	0.2 m
라인 속성	동적 어플리케이션용
라인 검사 조건	별도 문익에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	0 mm
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선 관련 참고 사항	한 번 꺾을 수 있음
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	25 mm

특징	값
케이블 구조	31 x 0.01 mm ²
도체 정격 단면적	0.0105 mm ²
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-20 °C...75 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...70 °C
보관 온도	-25 °C...55 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	1
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
케이블 외피 소재	PET
케이블 외피 색상	회색
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
플러그인 커넥터 소재	구리 합금, 아연도금됨