



# Siłownik znormalizowany DNU-100-50-PPV-A

Numer części: 14178

FESTO

zgodny z ISO 15552, korpus z profilu, dla bezdotykowej sygnalizacji położenia, z obustronnie nastawialną amortyzacją w położeniach końcowych.

Typ wychodzący z produkcji. Dostarczany do 2008



## Karta danych

| Cecha                                      | Wartość                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Skok                                       | 50 mm                                                  |
| Średnica tłoka                             | 100 mm                                                 |
| Gwint na tłoczysku                         | M20x1,5                                                |
| Amortyzacja                                | PPV: amortyzacja pneumatyczna, obustronnie nastawialna |
| Pozycja zabudowy                           | Dowolna                                                |
| Zgodny z normą                             | ISO 6431                                               |
| Zakończenie tłoczyska                      | Gwint zewnętrzny                                       |
| Konstrukcja                                | Tłok<br>Tłoczysko                                      |
| Sygnalizacja położenia                     | Do czujników                                           |
| Warianty                                   | Jednostronne tłoczysko                                 |
| Ciśnienie robocze                          | 0.2 ... 12 bar                                         |
| Tryb pracy                                 | Dwustronnego działania                                 |
| Medium robocze                             | Osuszane powietrze, olejone lub nie olejone            |
| Klasa odporności na korozję KBK            | 2                                                      |
| Temperatura otoczenia                      | -20 ... 80 °C                                          |
| Dopuszczenie, autoryzacja                  | Germanischer Lloyd                                     |
| Długość amortyzacji                        | 30 mm                                                  |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, skok powrotny | 4 221 N                                                |
| Siła teoretyczna przy 6 bar, wysuw         | 4 496 N                                                |
| Ciężar dodatkowy na 10 mm skoku            | 90 g                                                   |
| Ciężar podstawowy dla 0 mm skoku           | 3 864 g                                                |
| Sposób montażu                             | Z osprzętem                                            |
| Przyłącze pneumatyczne                     | G1/2                                                   |
| Materiał pokrywy                           | Aluminium                                              |
| Materiał uszczelnień                       | TPE-U(PU)                                              |
| Materiał tłoczyska                         | Stal wysokostopowa                                     |
| Materiał rury siłownika                    | Stop aluminium<br>Anodowanie                           |