


# Zespół równoległy EAMM-U-110-D60-60G-120-S1

Numer produktu: 1436183

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                   | Wartość                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość                                | 110                       |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Przełożenie przekładni                  | 1:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 5000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-strefa III      |
| Temperatura przechowywania              | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP65                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności              | 799 kgmm <sup>2</sup>     |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.3 Nm                    |
| Przenoszony moment obrotowy             | 25 Nm                     |
| Waga produktu                           | 5280 g                    |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D60B                      |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 60G                       |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |