솔레노이드 코일
VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME

제품 번호: 8118324

데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
듀티 사이클	100%
절연 등급	H
코일 특성값	24 V DC: 1.8 W 24V AC: 40/65Hz, 출력 1.8VA
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
EU 이외 지역에서 방폭 인증	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
방폭	Zone 1(BR) 구역 21 (BR)
인증서 발급 기관	INMETRO DNV 17.0042X
방폭 등급 가스	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
방폭 등급 먼지	Ex tb IIIC T85°C,T95°C, T130°C Db
Ex 주변 온도	T4, T130°C: -30°C <= Ta <= +60°C T5, T95°C: -30°C <= Ta <= +60°C T6, T85°C: -30°C <= Ta <= +50°C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
제품 무게	330 g
전기 연결부	단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수