

# Kabel enkodera NEBM-M12W8-E-10-LE8

Numer produktu: 1451678

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oznaczenie kabla                                  | bez uchwytów na tabliczki                  |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                  | Strona urządzenia polowego                 |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja              | okrągły                                    |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza         | Gniazdo wtykowe                            |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla      | kątowe                                     |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa  | M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101       |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył         | 8                                          |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły          | 8                                          |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                  | Strona sterowania                          |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza         | Kabel                                      |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa  | otwarty koniec                             |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył         | 8                                          |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły          | 8                                          |
| Zakres napięcia roboczego DC                      | 0 V...30 V                                 |
| Znamionowe napięcie robocze DC                    | 24 V                                       |
| Zakres napięcia roboczego AC                      | 0 V...30 V                                 |
| Napięcie znamionowe AC                            | 24 V                                       |
| Ekranowanie                                       | tak                                        |
| Długość kabla                                     | 10 m                                       |
| Właściwości kabla                                 | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla            | 68 mm                                      |
| Średnica kabla                                    | 6.8 mm                                     |
| Budowa kabla                                      | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>               |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                 | 0.14 mm <sup>2</sup>                       |
| Zakończenia żył                                   | Zaślepka końca kabla                       |
| Stopień ochrony                                   | IP65                                       |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym                      |
| Temperatura otoczenia                             | -40 °C...80 °C                             |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -5 °C...80 °C                              |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS                |

| Cechy                                  | Wartość                   |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS      |
| Zgodność z LABS                        | VDMA24364-B2-L            |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał osłony kabla                  | TPE-U(PUR)                |
| Kolor powłoki kabla                    | szary                     |