


# 가이드 드라이브 DFM-63-125-P-A-GF-F1A

제품 번호: 8118951

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                                 | 값                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 요크 플레이트 xs에 대한 유효 하중의 무게 중심 간격     | 50 mm                                                                               |
| 스트로크                               | 125 mm                                                                              |
| 피스톤 Ø                              | 63 mm                                                                               |
| 드라이브 유닛의 작동 모드                     | 요크                                                                                  |
| 완충, 완충장치, 쿠션                       | 양쪽 탄성 완충 링/플레이트                                                                     |
| 설치 위치                              | 임의 방향                                                                               |
| 가이드                                | 슬라이딩 가이드                                                                            |
| 디자인                                | 가이드                                                                                 |
| 위치 인식                              | 근접 센서용                                                                              |
| 버전                                 | 구리, 아연 또는 니켈이 주성분인 금속은 사용에서 제외됩니다. 강철의 니켈, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외입니다. |
| 작동 압력                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                   |
| 최대 속도                              | 0.6 m/s                                                                             |
| 작동 방식                              | 복동                                                                                  |
| 작동 매체                              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                                                     |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항                   | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                                               |
| 내식성 등급 CRC                         | 0 - 부식 스트레스 없음                                                                      |
| LABS 적합성                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| 리튬 이온 배터리 생산에 적합                   | Cu/Zn/Ni 값이 감소된 배터리 생산에 적합(F1a)                                                     |
| 클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14 | ISO 14644-1에 따른 등급 6                                                                |
| 주변 온도                              | -20 °C...80 °C                                                                      |
| 최종 위치 충격 에너지                       | 1.3 Nm                                                                              |
| 최대 힘 Fy                            | 1533 N                                                                              |
| 최대 힘 Fy, 정적                        | 1533 N                                                                              |
| 최대 힘 Fz                            | 1533 N                                                                              |
| 최대 힘 Fz, 정적                        | 1533 N                                                                              |
| 최대 토크 Mx                           | 95.83 Nm                                                                            |
| 최대 토크 Mx, 정적                       | 95.83 Nm                                                                            |
| 최대 토크 My                           | 69.77 Nm                                                                            |
| 최대 토크 My, 정적                       | 69.77 Nm                                                                            |
| 최대 토크 Mz                           | 69.77 Nm                                                                            |

| 특징                                  | 값          |
|-------------------------------------|------------|
| 최대 토크 Mz, 정적                        | 69.77 Nm   |
| 스트로크에 따른 최대 허용 모멘트 부하 Mx            | 16.19 Nm   |
| 정의된 간격 xs에서 스트로크에 따른 최대 유효 하중       | 229 N      |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동 | 1750 N     |
| 0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드    | 1870 N     |
| 가동 질량                               | 3692 g     |
| 제품 무게                               | 7824 g     |
| 대안 연결부                              | 제품명칭 참조    |
| 공압 연결부                              | G1/4       |
| 소재 관련 참고 사항                         | RoHS 준수    |
| 커버 소재                               | 단조 알루미늄 합금 |
| 씰 소재                                | NBR        |
| 하우징 소재                              | 단조 알루미늄 합금 |
| 피스톤 로드 소재                           | 고합금 스테인리스강 |