

연결 라인

NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

제품 번호: 8126917

FESTO



2	12
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+
1	11

데이터 시트

특징	값
라인 명칭	라벨 홀더 없음
제품 무게	1300 g
전기 연결부 1, 기능	현장 장치 측
전기 연결부 1, 디자인	각형
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그 및 소켓 스트립
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 연결 기술	RJ45 및 12핀 소켓 스트립, 2열
전기 연결부 1, 핀/선 수	20
전기 연결부 1, 할당된 극/선	14
전기 연결부 1, 고정 유형	나사형 잠금장치
전기 연결부 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결부 2, 디자인	원형
전기 연결부 2, 연결 방식	하이브리드 플러그
전기 연결부 2, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 2, 핀/심 수	17
전기 연결부 2, 할당된 극/선	14
전기 연결부 2, 고정 유형	체결됨
작동 전압 범위 DC	0 V...24 V
DC 정격 작동 전압	24 V
40°C에서의 허용전류 범위	11.7 A
충격 내전압	6 kV
차폐	아니요
케이블 길이	10 m
라인 속성	표준
라인 검사 조건	별도 문의에 따른 검사 조건
굽힘 반경, 고정형 케이블 배선	130 mm
굽힘 반경, 이동식 케이블 배선	130 mm
케이블 직경	8 mm
케이블 직경 공차	± 1 mm
케이블 구조	4 x (1 x 0.128mm ²) + 10 x 0.128mm ²
도체 정격 단면적	0.128 mm ²

특징	값
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	0 °C...40 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	0 °C...40 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
케이블 외피 소재	TPE-U(PUR)
케이블 외피 색상	적색
절연 커버 소재	PP