


리밋 스위치 박스 SRBC-CA4-YR90-MW-1-1W-M12

제품 번호: 8137102

FESTO



데이터 시트

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
안전 무결성 기준(Safety Integrity Level: SIL)	SIL 2
측정 원리	기계식/전기식
주변 온도	-20 °C...80 °C
스위칭 출력	접촉식
스위칭 부재의 기능	교체 스위치, 1핀
최대 DC 출력 전류	2 A
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
마이크로 스위치 유형	Omron SS-5
전기 연결부	M12
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 케이블 출구	일자형
전기 연결부 1, 디자인	원형
전기 연결부 1, 연결 기술	M12x1, EN 61076-2-101에 따라 A 코딩됨
전기 연결부 1, 핀/선 수	8
연결 가능한 도체 정격 단면적	0.25 mm²...2.5 mm²
허용 케이블 직경	5 mm...13 mm
치수 W x L x H	127mm x 111mm x 122mm
포지셔너 및 위치 표시기용 연결 위치가 표준을 만족함	VDI/VDE 3845 크기 AA 1 VDI/VDE 3845 사이즈 AA 2 VDI/VDE 3845 크기 AA 3
설치 위치	임의 방향
제품 무게	800 g
하우징 색상	회색
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
씰 소재	NBR
샤프트 소재	고합금 스테인리스강
나사 소재	고합금 스테인리스강

특징	값
마운팅 브라켓 소재	고합금강, 스테인리스
스냅링 소재	고합금강, 스테인리스
디스크 소재	고합금강, 스테인리스
커버캡 소재	PC
위치 인디케이터	노란색 / 적색
각도 파악 설정 범위	0 deg...90 deg
보관 온도	-20 °C...50 °C
보호 등급	IP67 NEMA 4/4X
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
오염도	3