

# 오퍼레이터 유닛 CDPX-X-E2-W-10-EX2

제품 번호: 8155221

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                      | 값                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 폭                       | 265 mm                                                                            |
| 설치 깊이                   | 17 mm                                                                             |
| 높이                      | 138 mm                                                                            |
| 길이                      | 34 mm                                                                             |
| 최대 패널 전면 두께             | 17 mm                                                                             |
| RCT(Real Time Clock)    | 예                                                                                 |
| 지원되는 PLC 프로토콜           | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU 클라이언트<br>ModbusRTU 서버<br>ModbusTCP 클라이언트<br>ModbusTCP 서버 |
| RCT(Real Time Clock) 편차 | 25°C에서 < 100ppm                                                                   |
| 색상 수                    | 16 M                                                                              |
| 디스플레이                   | 배경 조명 포함                                                                          |
| 디스플레이의 종류               | TFT 색상                                                                            |
| 표시 속성                   | 터치 스크린                                                                            |
| 디스플레이의 사이즈              | 10.1"                                                                             |
| 백업 배터리                  | 재충전용 리튬 배터리                                                                       |
| 디스플레이의 해상도              | 1280x800 픽셀                                                                       |
| 소비 전력                   | 14 W                                                                              |
| 인증                      | c UL us - Listed(OL)                                                              |
| CE 마크(적합성 선언 참조)        | EU EMC 지침에 따름<br>EU RoHS 지침에 따름                                                   |
| UKCA 마크(적합성 선언 참조)      | 영국 규정 EMC에 따라<br>영국 RoHS 규정에 따라                                                   |
| LABS 적합성                | VDMA24364-영역 III                                                                  |
| 보관 온도                   | -30 °C...80 °C                                                                    |
| 상대 습도                   | 5 - 85 %<br>미응축                                                                   |
| 보호 등급                   | IP67                                                                              |
| 보호 등급 관련 참고 사항          | 조립 상태                                                                             |
| 주변 온도                   | -20 °C...55 °C                                                                    |
| 주변 온도 관련 참고사항           | 수직 장착 시                                                                           |

| 특징                    | 값                        |
|-----------------------|--------------------------|
| 제품 무게                 | 1200 g                   |
| 고정 방식                 | VESA 인터페이스               |
| 소재 관련 참고 사항           | RoHS 준수                  |
| Ethernet 인터페이스, 연결 방식 | 소켓                       |
| Ethernet 인터페이스, 연결 기술 | RJ45                     |
| Ethernet 인터페이스, 핀/선 수 | 8                        |
| Ethernet 인터페이스, 전송 속도 | 10/100 Mbit/s            |
| Ethernet 인터페이스, 기능    | 프로그래밍<br>전원 공급 PoE       |
| 이더넷 인터페이스, 사양         | IEEE 802.3 af/at         |
| USB 인터페이스, 기능         | 파일 전송                    |
| USB 인터페이스, 연결 방식      | 소켓                       |
| USB 인터페이스, 연결 기술      | USB 2.0 타입 A             |
| 프로그래밍 소프트웨어           | Designer Studio          |
| CPU 데이터               | 1 GB RAM                 |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증      | Class I, Div. 2 (US)     |
| 방폭                    | Class I, Div. 2 (US)     |
| 인증서 발급 기관             | UL E239998<br>UL E245518 |