



스텝 모터

EMMB-ST-42-S-SM

제품 번호: 8156127

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	0 °C...40 °C
주변 온도 관련 참고사항	-2%/°C 디레이팅으로 최대 80°C
최대 설치 높이	4000 m
최대 설치 높이 관련 참고 사항	1,000 m 초과 시 100 m당 -1.0%의 디레이팅
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	0 - 90 % 미응축
표준을 준수합니다	IEC 60034
EN 60034-1에 따른 열 등급	B
최대 권선 온도	130 °C
EN 60034-1에 따른 치수 등급	S1
온도 모니터링	Dig. Motortemp. per BiSS-C
EN 60034-7에 따른 모터 디자인	IM B5 IM V1 IM V3
설치 위치	임의 방향
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	IP40 모터 샤프트
인터페이스 코드 모터 Out	42A
전기 연결부 1, 연결 방식	하이브리드 플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 L5
전기 연결부 1, 핀/선 수	14
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
인증	RCM 마크 c UL us - Recognized(OL)
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라

특징	값
인증서 발급 기관	UL E342973
DC 정격 작동 전압	48 V
풀 페어 수	50
모터의 홀딩 토크	0.25 Nm
정격 토크	0.24 Nm
피크 토크	0.25 Nm
공칭 속도	600 1/min
최대 속도	2700 1/min
최대 기계적 회전수	9000 1/min
풀 스텝에서의 스텝 각도	1.8 deg
스텝 각도 공차	±5 %
모터 정격 출력	17 W
지속 정지 전류	2 A
모터 정격 전류	1.8 A
피크 전류	2 A
모터 상수	0.133 Nm/A
상 전압 상수	12.1 mVmin
상 권선 저항	2.1 Ω
개별 상당 권선 인덕턴스(연결되지 않음)	3 mH
와인딩 종방향 인덕턴스 Ld(위상)	1.6 mH
코일 횡방향 인덕턴스 Lq(위상)	3 mH
전기적 시간 상수	1.4 ms
열 시간 상수	22 분, min
열 저항	3.5 K/W
측정 플랜지	200 X 200 X 15 mm, 스틸
총 동력 관성 모멘트	0.037 kgcm ²
제품 무게	300 g
축방향 허용 축 하중	10 N
반경방향 허용 축하중	28 N
회전 위치 센서	절대 인코더 멀티턴
로터리 위치 센서 제조사 명칭	KCD-BC33B-1617-JP4F-GRQ-009
회전 위치 센서 절대 측정 회전수	65536
회전 위치 센서 인터페이스	BiSS-C
회전 위치 센서 측정 원리	자기식
회전 위치 센서 DC 작동 전압	5 V
회전 위치 센서 DC 작동 전압 범위	4.5 V...5.5 V
회전당 회전 위치 센서 사인/코사인 주기	2
회전당 회전 위치 센서 위치값	131072
회전 위치 센서 분해능	17 bit
회전 위치 센서 시스템 정확도 각도 측정	-310 arcsec...310 arcsec
MTTF, 파트 컴포넌트	20년, 회전 위치 센서