



스텝 모터

EMMB-ST-87-S-SB

제품 번호: 8156152

FESTO



데이터 시트

특징	값
주변 온도	-15 °C...40 °C
주변 온도 관련 참고사항	-2%/°C 디레이팅으로 최대 80°C
최대 설치 높이	4000 m
최대 설치 높이 관련 참고 사항	1,000 m 초과 시 100 m당 -1.0%의 디레이팅
보관 온도	-20 °C...70 °C
상대 습도	0 - 90 % 미응축
표준을 준수합니다	IEC 60034
EN 60034-1에 따른 열 등급	B
최대 권선 온도	130 °C
EN 60034-1에 따른 치수 등급	S1
EN 60034-7에 따른 모터 디자인	IM B5 IM V1 IM V3
설치 위치	임의 방향
보호 등급	IP20
보호 등급 관련 참고 사항	레이디얼 샤프트 쉴 미포함 모터 축을 위한 IP40
인터페이스 코드 모터 Out	87A
전기 연결부 1, 연결 방식	하이브리드 플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	연결도 L10
전기 연결부 1, 핀/선 수	14
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
내진동성	FN 942017-4 및 EN 60068-2-6에 의거하여 심각도 2로 운송 적용 검사
내충격성	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따라 심각도 2로 충격 검사
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
DC 정격 작동 전압	48 V
풀 페어 수	50

특징	값
모터의 홀딩 토크	2400 Nm
피크 토크	2700 Nm
최대 속도	2200 1/min
최대 기계적 회전수	8000 1/min
풀 스텝에서의 스텝 각도	1.8 deg
스텝 각도 공차	±5 %
지속 정지 전류	9500 A
모터 정격 전류	6900 A
피크 전류	12 A
모터 상수	240 Nm/A
상 전압 상수	15400 mVmin
상 권선 저항	130 Ω
개별 상당 권선 인덕턴스(연결되지 않음)	350 mH
와인딩 종방향 인덕턴스 Ld(위상)	560 mH
코일 횡방향 인덕턴스 Lq(위상)	350 mH
전기적 시간 상수	1750 ms
열 시간 상수	37 분, min
열 저항	910 K/W
측정 플랜지	250 x 250 x 15mm, 스틸
총 동력 관성 모멘트	1.11 kgcm ²
제품 무게	2720 g
축방향 허용 축 하중	60 N
반경방향 허용 축하중	220 N
브레이크 정지 모멘트	4260 Nm
DC 작동 전압 브레이크	24 V
브레이크 소비 전류	490 A
브레이크 소비 전력	12 W
브레이크 코일 저항	49200 Ω
브레이크 코일 인덕턴스	110 mH
브레이크 분리 시간	44 ms
브레이크 폐쇄 시간	110 ms
응답 지연 DC 브레이크	30 ms
브레이크 최대 공회전 속도	7000 1/min
제동 프로세스당 최대 마찰 작업	14000 J
시간당 비상 정지 횟수	1
브레이크 질량 관성 모멘트	0.11 kgcm ²
홀딩 브레이크 스위칭 사이클	1000만 회 공운전(마찰 작동 없이!)