

**솔레노이드 코일**  
**VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME**  
 제품 번호: 8156760

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작동 방식            | 전기식                                                                                              |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                                                            |
| 스위칭 위치 표시        | 아니요                                                                                              |
| 듀티 사이클           | 100%                                                                                             |
| 절연 등급            | H                                                                                                |
| 코일 특성값           | 110V DC: 1.8W<br>110V AC: 40/65Hz, 출력 1.8VA                                                      |
| 허용 전압 변동         | -15 %/+10 %                                                                                      |
| EU 이외 지역에서 방폭 인증 | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                                                                       |
| 방폭               | 구역 1 (KR)<br>Zone 21 (KR)                                                                        |
| 인증서 발급 기관        | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X                                                                 |
| 방폭 등급 가스         | Ex e mb IIC T4, T5, T6                                                                           |
| 방폭 등급 먼지         | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C                                                                    |
| Ex 주변 온도         | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS 적합성         | VDMA24364-영역 III                                                                                 |
| 보호 등급            | IP65                                                                                             |
| 제품 무게            | 330 g                                                                                            |
| 전기 연결부           | 단자함, 케이블 엔트리 나사 M20x1.5                                                                          |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                                                          |